

# FC 510



## DATI TECNICI - TECHNICAL DATA DONNEES TECHNIQUES - DATOS TECNICOS



- Carrozzeria: ACCIAIO INOX**  
Dimensioni: mm 765x710x1050h  
Camera a vuoto: mm 650x535x200h  
Peso: kg 167  
Tensione: 400V 50 Hz  
Portata nominale pompa: 60 mc/h  
Pressione finale: 0,5 mbar  
Potenza pompa: 1500 (50Hz) - 1800 (60Hz)  
Potenza massima assorbita: 1500 VA




- Bodywork: STAINLESS STEEL**  
Size: mm 765x710x1050h  
Vacuum chamber: mm 650x535x200h  
Weight: kg 167  
Voltage: 400V 50 Hz  
Nominal pump speed: 60 mc/h  
Final pressure: 0,5 mbar  
Pump power: 1500 (50 Hz) 1800 (60 Hz)  
Maximum power absorption: 1500 VA

- Carrosserie: ACIER INOXYDABLE**  
Dimensions: mm 765x710x1050h  
Chambre à vide: mm 650x535x200h  
Poids: kg 167  
Voltage: 400V 50 Hz  
Débit nominal pompe: 60 mc/h  
Pression finale: 0,5 mbar  
Puissance pompe: 1500 W (50 Hz) 1800 (60 Hz)  
Puissance maximale absorbée: 1500 VA

- Carrocería: ACERO INOXIDABLE**  
Medidas: mm 765x710x1050h  
Cámara de vacío: mm 650x535x200h  
Peso: kg 167  
Tensión: 400V 50 Hz  
Capacidad nominal: 60 mc/h  
Presión final: 0,5 mbar  
Potencia bomba: 1500 W (50 Hz) 1800 (60 Hz)  
Potencia absorbida máxima: 1500 VA

Comandi digitali 10 prog.  
Comands digital 10 prog.  
Commande digital 10 prog.  
Comandos digitale 10 prog.

### BARRE SALDANTI



## DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN

- Inizio ciclo: con pressione su coperchio**  
Coperchio bombato
- Starting cycle: pushing the lid**  
Convex lid
- Debut cycle vide/soudure: avec pression sur le couvercle**  
Couvercle bombé
- Comienzo del ciclo: presión en la tapa**  
Tapa convexa

## OPTIONAL

- Sensore di vuoto**  
Gas  
Softair  
Taglio sfrido  
Barra opzionale
- Vacuum sensor**  
Gas  
Softair  
Cut of seal  
Double beam
- Captateur de vide**  
Gaz  
Softair  
Coupe de sacs  
Double barre de soudure
- Sensor del vacío**  
Entrada de gas inerte  
Softair  
Corte de bolsas  
Barra de soldadura extra

MACCHINE A CAMPANA



FRIULMED s.r.l. unipersonale

Sede legale: Viale San Marco, 14 - 34074 Monfalcone (GO) - ITALY  
Sede amm.va/Magazzino: Via dell'artigianato 26/a - 30024 Musile di Piave (VE) - ITALY  
Office: tel. +39.0481.412025 - +39-0421.560942 - fax: +39.0421.456325 -  
CODICE FISC. E P.IVA: 00448700310 - www.friulmed.it - email: info@friulmed.it

www.friulmed.it  
email: info@friulmed.it